

Ficha Técnica

Soporte para conductor en tejado 165 MBG... en tejados planos, gris, con parte inferior ampliada
Referencia: 5218716



- Forma cerrada con fondo
- Con doble soporte para conductor
- Peso lleno 1 kg (hormigón resistente a las heladas)
- Envoltura de polietileno, negro, resistente a los rayos UV y resistente a la intemperie
- Fondo de polipropileno, negro, resistente a los rayos UV y resistente a la intemperie
- Con una base más grande (Ø 200 mm) para una mayor estabilidad

PP/
PE

Polipropileno/polietileno

Datos maestros

Referencia	5218716
Tipo	165 MBG-8-10 200
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	para tejados planos
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Color	Negro
Material	Polipropileno/polietileno
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	104,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6741 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductor en tejado 165 MBG... en tejados planos, gris, con parte inferior ampliada

Referencia: 5218716



Dimensiones



Altura	80 mm
--------	-------

Datos técnicos

Aplicación	Tejado plano
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de clip
Diámetro del conductor máx.	10
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Otros
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Hormigón