

Ficha Técnica

Soporte para conductor en tejado plano, con soporte elevado para conductor

Referencia: 5218888



- Peso del relleno aprox. 1,3 kg (hormigón resistente a las heladas)
- Con soporte para conductor tipo 168 DIN 30
- Soporte para conductor de cinc colado a presión electrogalvanizado
- Envoltura de polietileno negro

Datos maestros

Referencia	5218888
Tipo	165 KRB-I
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Unidad VK más pequeña	9
Cantidad	Pieza
Peso	144 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7331 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductor en tejado plano, con soporte elevado para conductor

Referencia: 5218888



Dimensiones



Longitud	133,5 mm
----------	----------

Datos técnicos

Aplicación	Tejado plano
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de clip
Modo de montaje	Otros
Ancho	FL 30 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Acero, galvanizado por inmersión en caliente
Material del soporte	Hormigón