

# Ficha Técnica

## Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408930



- Instalación sin tornillos de los mástiles autosoportados así como de los postes captadores aislados con 50 mm de diámetro
- P. ej., para conductor isCon® de OBO tendido en interior
- Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados
- Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo
- El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado




A2 Acero inoxidable

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 5408930                   |
| Tipo                               | isFang 3B-100-A           |
| Denominación 1                     | Soporte trípode + salida  |
| Denominación 2                     | para línea isCon,interior |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 1,3x1,4m                  |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 610 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 4,1733 kg CO2e / 1 Unidad |

### Dimensiones



|               |          |
|---------------|----------|
| Longitud      | 600 mm   |
| Ancho         | 1.026 mm |
| Altura        | 885 mm   |
| Medida B      | 1.026 mm |
| Medida d mín. | 50 mm    |
| Medida H      | 885 mm   |
| Medida L      | 600 mm   |

# Ficha Técnica

Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408930



## Datos técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Alojamiento de punta captadora | Sin tornillos |
| Versión                        | Soporte       |
| Conforme a ROHS                | sí            |