


Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLM50

Referencia: 6010008



Bandejas de escalera pesadas para el mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12. Bridas homologadas tipo BS-U1-M-... FT. Los artículos se suministran desmontados.
Los peldaños tipo C 40/... y los tornillos tipo FRS 8x35 para largueros se suministran desmontados. Distancia entre peldaños: 300 mm

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6010008
Tipo	SLM50C40F 40 FT
Denominación 1	Bandeja de escalera m/función
Denominación 2	distancia entre peldaños 300mm
Fabricante	OBO
Dimensión	400x3000mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	740 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,8862 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLM50

Referencia: 6010008



Dimensiones		
	Longitud	3.000 mm
	Ancho	400 mm
	Altura	50 mm
	Medida B	400 mm
	Medida de la ranura del peldaño	2,00
Datos técnicos		
	Modelo de la pared lateral	Perfil (abierto)
	Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
	Mantenimiento de función	sí
	Conforme a ROHS	sí
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Perforación lateral	sí
	Distancia entre peldaños	300 mm