


Ficha Técnica

Elemento de separación abierto

Referencia: 5335140



- Con 2 tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable (VA)
- Cuerpo del borne de cinc colado a presión



Zn

Fundición a presión con zinc

G

electrozincado

Datos maestros

Referencia	5335140
Tipo	223 O DIN ZN
Denominación 1	Elemento de separación
Denominación 2	abierta
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mmx16
Material	Cinc colado a presión
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	12,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6112 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elemento de separación abierto

Referencia: 5335140



Dimensiones



Datos técnicos

Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 16
Ancho	Rd 8-10/16 mm
Conforme a ROHS	sí
Conector bimetálico	no
Placa intermedia	no