

Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLS80

Referencia: 6010113



Sistema de bandejas de escalera de uso industrial para el mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12. Bridas homologadas tipo BS-U1-M-... FT. Los artículos se suministran desmontados. Distancia entre peldaños de 300 mm. Los peldaños tipo CK 40/... y los tornillos tipo FRS 10 x 25 FT para largueros se suministran desmontados.

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6010113
Tipo	SLS80C40F 50 FT
Denominación 1	Bandeja de escalera m/función
Denominación 2	distancia entre peldaños 300mm
Fabricante	OBO
Dimensión	500x3000mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	1542 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	32,5723 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLS80

Referencia: 6010113



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	500 mm
Altura	80 mm
Medida B	500 mm
Medida de la ranura del peldaño	2,00

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	Perfil (abierto)
Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
Mantenimiento de función	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	300 mm