

# Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos lados CU

Referencia: 5400627



- Material sólido Ø 16 mm
- Ambos lados redondeados

Cu Cobre

| Datos maestros                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 5400627                   |
| Tipo                               | 101 A-CU                  |
| Denominación 1                     | Barra de captura          |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 1500mm                    |
| Material                           | Cobre                     |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 272,1 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 8,4119 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por  
ambos lados CU

Referencia: 5400627



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 1.500 mm |
| Medida L | 1.500 mm |

# Ficha Técnica

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por  
ambos lados CU

Referencia: 5400627



## Datos técnicos

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Conexión                                     | Conductor redondo* |
| Versión                                      | Punta captadora    |
| Versión aislada resistente a la alta tensión | no                 |
| Ø                                            | 16 mm              |
| Conforme a ROHS                              | sí                 |