Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5401771

- Apropiado para cargas por viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1- 4
- A partir de longitud libre de >2,5 m se recomienda el uso de una fijación adicional, p. ej. pieza distanciadora aislada
- Ø 16 mm, aluminio
- Apropiado para el sistema de base con rosca interior M16

Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	5401771
Tipo	101 ALU-1000
Denominación 1	Punta captadora
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	1000mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	55 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,0339 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5401771

Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Medida L	1.000 mm

Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5401771

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Barra de captura con rosca
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	16 mm
Conforme a ROHS	sí