

# Ficha Técnica

## Tapa curva 90° FS

Referencia: 6036902



Tapa para pieza moldeada de curva de 90° para bandejas portacables encajables y atornillables en interiores, para proteger los cables frente a daños y suciedad. Sujeción mediante pestillo giratorio premontado y apoyo de la tapa de tramo. Apto para todas las alturas de ala  
La tapa puede utilizarse para las piezas preformadas en todas las alturas de ala de las bandejas.



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6036902                   |
| Tipo                               | RBD 90 150 FS             |
| Denominación 1                     | Tapa                      |
| Denominación 2                     | para curva de 90°         |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | B150mm                    |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 25 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2148 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Tapa curva 90° FS

Referencia: 6036902



## Dimensiones



|                  |         |
|------------------|---------|
| Longitud         | 207 mm  |
| Ancho            | 150 mm  |
| Espesor de chapa | 0,75 mm |
| Medida B         | 150 mm  |

## Datos técnicos

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Pliegue (ángulo)                   | 90°               |
| Número de cierres giratorios       | 1 St.             |
| Tipo de fijación                   | Pasador giratorio |
| Mantenimiento de función           | no                |
| Apropiado para bandeja de rejilla  | no                |
| Apropiado para bandeja de escalera | no                |
| Apropiado para bandeja portacables | sí                |
| Cambio de dirección                | Horizontal        |
| Conforme a ROHS                    | sí                |
| Acero inoxidable, barnizado        | no                |
| Extremo de la bisagra              | no                |
| Rango de temperatura máx.          | 120 °C            |
| Rango de temperatura               | -20 °C            |