

Ficha Técnica

Base para sistema FangFix mín. 16 kg

Referencia: 5403200



- Sistema compuesto por pie FangFix con cantonera y grapa
- Grapa FangFix de VA, satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Base de 16 kg de Ø 365 mm, gran estabilidad
- Montaje sencillo y rápido de la punta captadora mediante el sistema de tacos
- Hormigón resistente a heladas
- El pie FangFix se puede apilar
- Adecuado para puntas hongo de tubo Ø 16 mm



BET

Hormigón

Datos maestros	
Referencia	5403200
Tipo	F-FIX-16
Denominación 1	Sistema FangFix
Denominación 2	sistema completo
Fabricante	OBO
Dimensión	16kg
Material	Hormigón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1898 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,4999 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Base para sistema FangFix mín. 16 kg

Referencia: 5403200



Dimensiones



Altura	118,5 mm
--------	----------

Datos técnicos

Alojamiento de punta captadora	Rosca
Versión	Zócalo
Peso	16 kg
Ø	373 mm
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Con reducción	no