

Ficha Técnica

Gancho de tejado universal para montaje de módulos FV, tejado de tejas

Referencia: 5901410



Gancho de tejado para montaje de módulos fotovoltaicos en tejados inclinados en combinación con el perfil de soporte TP 45. Apto para tejados de tejas. Fijación por encaje al perfil de soporte. Montaje en vigas con tornillos de cabeza plana TKS. El gancho del techo se puede ajustar horizontal y verticalmente de forma continua mediante uniones atornilladas, llave Torx 40 adecuada. Ajuste de altura en el área del listón de tejado de 40 a 54 mm, posibilidad de ajuste lateral hasta 76 mm, ajuste de altura del perfil de soporte hasta 18 mm.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	5901410
Tipo	DHU A2
Denominación 1	Gancho universal tejados
Denominación 2	para tejados inclinados
Fabricante	OBO
Dimensión	140x197x144
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	108,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,9457 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Gancho de tejado universal para montaje de módulos FV,
tejado de tejas

Referencia: 5901410



Dimensiones



Ancho	120 mm
-------	--------

Datos técnicos

Grosor del material	6 mm
Con material de fijación	no
Con placa de montaje	sí
Ángulo de inclinación máx.	0 °
Ángulo de inclinación mín.	90 °
Conforme a ROHS	sí
Ajustable	sí
Apropiado para fijación tejado fotovoltaico/fijación a fachada	Fijación en tejado inclinado
Apropiado para material de tejado	Teja
Anchura de placa de fijación	75 mm
Longitud de placa de fijación	120 mm
Altura de placa de fijación	36 mm
Perforación de tejado necesaria	sí
Disposición	horizontal/vertical
Anclaje	Tomillos