

Ficha Técnica

Tapa curva ángulo regulable DD

Referencia: 6037540



Tapa para pieza moldeada de curva de ángulo regulable para bandejas portacables encajables y atornillables en interiores y exteriores, para proteger los cables frente a daños y suciedad. Sujeción con pestillos giratorios premontados y mediante apoyo de la tapa de tramo. Apto para todas las alturas de ala



- St** Acero
- DD** Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros	
Referencia	6037540
Tipo	RBD W 100 DD
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para curva, ángulo regulable
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	15 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0395 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa curva ángulo regulable DD

Referencia: 6037540



Dimensiones



Ancho	100 mm
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Número de cierres giratorios	2 St.
Tipo de fijación	Pasador giratorio
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Extremo de la bisagra	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C