

Ficha Técnica

Cortavientos para instalaciones fotovoltaicas

Referencia: 5901610



Cortavientos para usar en instalaciones fotovoltaicas orientadas al sur y con inclinaciones estándar de 15°. Para la protección contra la carga del viento en condiciones de viento extremo. Fijación inferior por encaje y atornillable al soporte largo STL 15.



St

Acero

DD

Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	5901610
Tipo	WSB 2200 DD
Denominación 1	Deflector de viento
Denominación 2	para sistemas de techo plano
Fabricante	OBO
Dimensión	44x372x2200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	631 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	22,7806 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


Cortavientos para instalaciones fotovoltaicas

Referencia: 5901610



Dimensiones

Longitud	2.200 mm
Ancho	44 mm
Altura	318 mm



Datos técnicos

Conforme a ROHS	sí
Accesorios	no
Pieza de repuesto.	no
Tipo de accesorios/piezas de repuesto para generación de energía generativa	Paravientos
Apropiado para tipo de generación de energía regenerativa	Instalaciones fotovoltaicas
Longitud de módulo mín.	1600 mm
Longitud de módulo máx.	2135 mm