

Ficha Técnica

Tapa pieza en T 100 A2

Referencia: 6038661



Tapa para pieza moldeada de pieza en T para bandejas portacables encajables y atornillables en interiores y exteriores, para proteger los cables frente a daños y suciedad. Sujeción mediante pestillo giratorio premontado y fijación mediante apoyo de la tapa de tramo. Apto para todas las alturas de ala. La tapa puede utilizarse para las piezas preformadas en todas las alturas de ala de las bandejas.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6038661
Tipo	RTD 100 A2
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	para pieza en T
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	20 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8253 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa pieza en T 100 A2

Referencia: 6038661



Dimensiones



Ancho	100 mm
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Número de cierres giratorios	1 St.
Tipo de fijación	Pasador giratorio
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Grosor del material	0,75 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no