

Ficha Técnica

Soporte largo para montaje de módulos FV, 15°, tejado plano

Referencia: 5901655



Soporte largo para montar módulos fotovoltaicos en tejados planos en combinación con el perfil TP o TPF y la abrazadera universal KLU. Ángulo de inclinación 15. Fijación por encaje en perfil.



St

Acero

DD

Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	5901655
Tipo	STL 15 DD
Denominación 1	Soporte largo
Denominación 2	para cubiertas planas
Fabricante	OBO
Dimensión	86x166x300
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	210 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,8516 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte largo para montaje de módulos FV, 15°, tejado plano

Referencia: 5901655



Dimensiones



Longitud	164 mm
Ancho	87 mm
Altura	340 mm

Datos técnicos

Ángulo de inclinación máx.	15 °
Ángulo de inclinación mín.	15 °
Profundidad	0 mm
Ajustable	sí
Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaico	Otros
Tipo de montaje sistema de montaje fotovoltaico	Tejado plano
Rigidez del muelle de torsión (k. rot.y)	0
Rigidez del muelle de torsión (k. rot.z)	0