


Ficha Técnica

Soporte corto para montaje de módulos FV, 10°, tejado plano

Referencia: 5901660



Soporte corto para montar módulos fotovoltaicos en tejados planos. Montaje en combinación con el perfil de soporte TPF 35 y la abrazadera universal KLU, o con las abrazaderas de inicio y centrales con muelles (KLE F/KLZ F). Ángulo de inclinación de 10°. Fijación por encaje en perfil.



St Acero

DD Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	5901660
Tipo	STK AD DD
Denominación 1	Soporte corto
Denominación 2	Para sistema aerodinámico
Fabricante	OBO
Dimensión	126,6x51,7x80
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	8
Cantidad	Pieza
Peso	29,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Soporte corto para montaje de módulos FV, 10°, tejado plano

Referencia: 5901660



Dimensiones



Longitud	126,6 mm
Ancho	80 mm
Altura	51,7 mm

Datos técnicos

Con material de fijación	no
Ángulo de inclinación máx.	10 °
Ángulo de inclinación mín.	10 °
Conforme a ROHS	sí
Ajustable	no
Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaico	Otros
Rigidez del muelle de torsión (k. rot.y)	0
Rigidez del muelle de torsión (k. rot.z)	0
With module earthing	no