


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 A2

Referencia: 6000057



Bandeja de rejilla con conexión rápida de ala 35 mm.
Para la bandeja de rejilla no se necesita ningún tipo de unión, simplemente se engancha un tramo con otro. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6000057
Tipo	GRM 35 200 A2
Denominación 1	Bandeja de rejilla GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	35x200x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	76 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,8986 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 A2


Referencia: 6000057



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	200 mm
Ancho	8 in
Altura	35 mm
Altura	1 in
Medida B	200 mm



Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	50,1 cm ²
Sección efectiva	7000 mm ²
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 A2

Referencia: 6000057



Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	2 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,3 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,14 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,1 kN/m




Diagrama de carga bandeja de rejilla GR-Magic tipo GRM 35

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos