


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 150 FT

Referencia: 6005529



Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6005529
Tipo	G-GRM 150 100 FT
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	150x100x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	134,033 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,7376 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 150 FT


Referencia: 6005529



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	100 mm
Ancho	3,94 in
Altura	150 mm
Altura	5,91 in
Medida A	120 mm
Medida B	100 mm
Medida C	68 mm
Medida H	155 mm



Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 150 FT

Referencia: 6005529



Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	sí
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	107 cm ²
Sección efectiva	10700 mm ²
Forma de perfil	Forma G
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,5 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,3 kN/m