

Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLS80

Referencia: 6010105



Sistema de bandejas de escalera de uso industrial para el mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12. Bridas homologadas tipo BS-U1-M-... FT. Los artículos se suministran desmontados. Distancia entre peldaños de 300 mm. Los peldaños tipo CK 40/... y los tornillos tipo FRS 10 x 25 FT para largueros se suministran desmontados.

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6010105
Tipo	SLS80C40F 40 FT
Denominación 1	Bandeja de escalera m/función
Denominación 2	distancia entre peldaños 300mm
Fabricante	OBO
Dimensión	400x3000mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	1487 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	31,3191 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLS80

Referencia: 6010105



Dimensiones		
	Longitud	3.000 mm
	Ancho	400 mm
	Altura	80 mm
	Medida B	400 mm
	Medida de la ranura del peldaño	2,00
Datos técnicos		
Modelo de la pared lateral	Perfil (abierto)	
Modelo de peldaños	Perfil sin perforar	
Mantenimiento de función	sí	
Conforme a ROHS	sí	
Acero inoxidable, barnizado	no	
Perforación lateral	sí	
Distancia entre peldaños	300 mm	