

Ficha Técnica

Accesorio BKRS, entalladura derecha 100 FS

Referencia: 6061930



Pieza preformada con entalladuras para sistema de bandejas portacables transitable para la creación de curvas de 90°.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6061930
Tipo	BKRS 1010 90R FS
Denominación 1	Bandeja portacables BKRS
Denominación 2	Corte, derecha
Fabricante	OBO
Dimensión	100x100x1000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	464 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	14,3644 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Accesorio BKRS, entalladura derecha 100 FS

Referencia: 6061930



Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Ancho	100 mm
Altura	100 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida B	100 mm
Medida H	100 mm
Medida L	1.000 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	90°
Modelo de unión	sin unión
Forma constructiva	Curva rígida
Transitable	sí
Mantenimiento de función	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado