


Ficha Técnica

Conector articulado FS

Referencia: 6227953



Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos con una altura lateral de 160 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6227953
Tipo	WRGV 160 FS
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para sistema de vano ancho 160
Fabricante	OBO
Dimensión	160x680
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	306,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,8541 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conector articulado FS

Referencia: 6227953



Dimensiones

Technical drawing of the articulated connector showing dimensions: 200, 200, 165.5, 680, 9, 11.

Longitud	680 mm
Ancho	20 mm
Altura	160 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos		
Versión	Unión recta	
Mantenimiento de función	no	
Apropiado para bandeja de rejilla	no	
Apropiado para bandeja de escalera	sí	
Apropiado para bandeja portacables	sí	
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	160 mm	
Conector articulado horizontal	no	
Conector articulado vertical	sí	
Conforme a ROHS	sí	
Acero inoxidable, barnizado	no	
Tipo de conexión	Conector roscado	