


Ficha Técnica

Unión angular de 45°, vertical 200 FT

Referencia: 6232663



Unión curva de 45°, vertical, para todas las bandeja de escalera de vano ancho de ala 200 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6232663
Tipo	WRWV 200 V FT
Denominación 1	Unión angular 45 vertical
Denominación 2	p/band.esc. vano ancho ala 200
Fabricante	OBO
Dimensión	200x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	343,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,7806 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión angular de 45°, vertical 200 FT

Referencia: 6232663



Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	35 mm
Altura	200 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	no
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	200 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado