

Ficha Técnica

Escuadra para pared/perfil MWA 12 FS

Referencia: 6424716



Escuadra de pared/perfil para cargas ligeras.
Incluido tornillo M10 x 25 para la fijación en perfiles en U.
Incluido tornillo de cabeza alomada M10 x 25 para la fijación en perfiles en U.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6424716
Tipo	MWA 12 11S FS
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	c/tornillos de fijación M10x25
Fabricante	OBO
Dimensión	B110mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	15,86 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4573 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Escuadra para pared/perfil MWA 12 FS

Referencia: 6424716



Dimensiones



Longitud	32,5 mm
Ancho	110 mm
Ancho	4 in
Altura	53 mm
Altura	2,09 in
Medida A	32,5 mm
Medida B	110 mm
Medida H	53 mm
Medida W	110 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	1,2 kN
Mantenimiento de función	sí
Diámetro del agujero	11 mm
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas




Diagrama de carga escuadra tipo MWA 12

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
 - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm


Ficha Técnica

Escuadra para pared/perfil MWA 12 FS

Referencia: 6424716




Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil MWA 12

	Fijación a pared			
	Carga máxima [kN]			
	Ancho de la escuadra [mm]			
	Taco tipo	110	210	310
	BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Valores de carga para MWA 12 en el perfil colgante

	Carga máxima F tot. en kN			
	Longitud de la escuadra en mm			
	Perfil	100	200	300
				400
	US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2
	US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2