


Ficha Técnica

Conector articulado 200 FT

Referencia: 6083210



Conector articulado para uniones angulares en vertical de bandejas portacables (FT) con 200 mm de ala.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6083210
Tipo	GVM 200 FT
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para bandeja de radio móvil
Fabricante	OBO
Dimensión	200x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	216,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,731 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector articulado 200 FT

Referencia: 6083210



Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	16 mm
Altura	194 mm
Altura	8 in
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	200 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado