


Conector articulado para bandejas portacables con 85 mm de altura lateral. Incluido el material de fijación.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	7082320
Tipo	RGV 85 FT
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	85x270
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	45,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1388 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector articulado FT

Referencia: 7082320



Dimensiones



Tamaño	272 x 81
Longitud	272 mm
Ancho	16 mm
Altura	85 mm
Altura	3 in
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	85 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado