


Ficha Técnica

Conector articulado 110 FT SOMY

Referencia: 7190590



Unión regulable como unión exterior para la conexión de la bandeja de escalera y piezas preformadas con 110 mm de altura del ala. Perfil angular de colocación vertical:
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



St

Acero

FT
SO

galvanizado por inmersión en caliente 85 µm

Datos maestros

Referencia	7190590
Tipo	LGVG 110VS FTSO
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	114x360
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	galvanizado por inmersión en caliente 85 µm
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	83,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,4815 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conector articulado 110 FT SOMY

Referencia: 7190590



Dimensiones		
	Longitud	360 mm
	Ancho	28 mm
	Altura	110 mm
Datos técnicos		
Versión	Unión recta y curva	
Apropiado para bandeja de rejilla	no	
Apropiado para bandeja de escalera	sí	
Apropiado para bandeja portacables	no	
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm	
Conector articulado horizontal	no	
Conector articulado vertical	sí	
Conforme a ROHS	sí	
Acero inoxidable, barnizado	no	
Tipo de conexión	Conector roscado	