

Ficha Técnica

Ángulo interior SL IE2070

Referencia: 6132243



Ángulo interior como pieza preformada para modificar la dirección del canal para zócalo.
Ángulo interior con borde oculto para encajar en la base del sistema.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6132243
Tipo	SLL IE2070 rws
Denominación 1	Ángulo interior
Denominación 2	SL-L 20x70 9010
Fabricante	OBO
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,42 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,036 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Ángulo interior SL IE2070

Referencia: 6132243



Dimensiones



Longitud	46 mm
Ancho	46 mm
Altura	80 mm

Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Decoración	Sin
Falda obturadora de la tapa	Pared/suelo
Libre de halógenos	no
Con perfil para moqueta	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP10
Grado de protección código IK	IK06
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Ángulo mín.	90 mm