


Ficha Técnica

Conector articulado A4

Referencia: 6208932



Unión regulable como unión exterior para la conexión de puentes de cables y piezas preformadas con 60 mm de altura lateral y perforación continua de la barra. Perfil angular de colocación vertical
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6208932
Tipo	LGVG 60 A4
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	64x210
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	28,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,9466 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conector articulado A4

Referencia: 6208932



Dimensiones		
	Tamaño	64x210
	Longitud	210 mm
	Ancho	28 mm
	Altura	60 mm
	Espesor de chapa	1,5 mm
Datos técnicos		
Versión	Unión recta y curva	
Apropiado para bandeja de rejilla	no	
Apropiado para bandeja de escalera	sí	
Apropiado para bandeja portacables	no	
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm	
Conector articulado horizontal	no	
Conector articulado vertical	sí	
Conforme a ROHS	sí	
Acero inoxidable, barnizado	no	
Tipo de conexión	Conector roscado	