

Ficha Técnica

Canal de protección contra el fuego PYROLINE® Sun PV I30

Referencia: 7214701



Canal de protección contra el fuego compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas, de la clase de material de construcción A1 según 13501-1 para la instalación a prueba de fuego de conductos fotovoltaicos dentro y fuera de edificios. Cumple los requisitos de protección contra el contacto para el personal. Clasificación I30 como canal I según DIN 4102 parte 11 para la protección de vías de escape y rescate. Montaje del canal directamente en paredes o bajo techo y en sistemas de soporte.

Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras.
Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras.

Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7214701
Tipo	BSKP03-K0406
Denominación 1	Canal ignífugo I30
Denominación 2	para instalación fotovoltaica
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x40x60
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Metro
Peso	529 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Canal de protección contra el fuego PYROLINE® Sun PV I30

Referencia: 7214701



Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Ancho	100 mm
Altura	85 mm
Medida B	100 mm
Medida b	60 mm
Medida h	40 mm
Medida H	85 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	atornillar
Clase de resistencia al fuego I - Canal de instalación	30
Con perforación	no
Sección efectiva	2400 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio