


Ficha Técnica

Unión angular 110 A2

Referencia: 6216590



Unión curva como unión exterior para unir bandeja de escalera y piezas preformadas de ala 110 mm.
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6216590
Tipo	LWVG 110 A2
Denominación 1	Unión angular
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	114x300
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	48,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,0058 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión angular 110 A2

Referencia: 6216590



Dimensiones		
	Tamaño	114x300
	Longitud	300 mm
	Ancho	28 mm
	Altura	110 mm
	Espesor de chapa	1,5 mm
Datos técnicos		
Versión	Unión curva	
Apropiado para bandeja de rejilla	no	
Apropiado para bandeja de escalera	sí	
Apropiado para bandeja portacables	no	
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm	
Conector articulado horizontal	no	
Conector articulado vertical	no	
Conforme a ROHS	sí	
Acero inoxidable, barnizado	no	
Tipo de conexión	Conector roscado	