

Ficha Técnica

Curva vertical ascendente EI60 para canal de protección contra el fuego PLCS D060810

Referencia: 7217920



Curva vertical ascendente para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de cambios de sentido verticales (45°) a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas. Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras. Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.




Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7217920
Tipo	PLCS VR060810
Denominación 1	Curva vertical ascen. EI60
Denominación 2	para PLCS D060810
Fabricante	OBO
Dimensión	100x80
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	540 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Tamaño exterior	208 x 150
Tamaño interior	100 x 80
Medida B	208 mm
Medida b	100 mm
Medida h	80 mm
Medida H	150 mm
Medida L	208 mm

Ficha Técnica

Curva vertical ascendente EI60 para canal de protección
contra el fuego PLCS D060810

Referencia: 7217920



Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Flojo
Clasificación EI - Canal de instalación	60
Con perforación	no
Conforme a ROHS	sí
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio
Ángulo del codo	45 °