


Ficha Técnica

Unión multifunción FS

Referencia: 6225710



Conector multifunción para conectar escaleras de cable con altura lateral de 60 mm Pueden generarse reducciones simétricas y asimétricas, curvas continuas de 0-60° y desviaciones de montaje.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6225710
Tipo	LMFV 620 FS
Denominación 1	Unión multifunción
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	123,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,9055 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión multifunción FS

Referencia: 6225710



Dimensiones



Longitud	604 mm
Ancho	200 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	200 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta y curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	no
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables máx.	200 mm
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables mín.	200 mm
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado