


Ficha Técnica

Conector articulado FT

Referencia: 6227961



Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos con una altura lateral de 160 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6227961
Tipo	WRGV 160 FT
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para sistema de vano ancho 160
Fabricante	OBO
Dimensión	160x680
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	316,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,1794 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conector articulado FT

Referencia: 6227961



Dimensiones

Technical drawing of the articulated connector FT. The drawing shows a top view and a side view. The top view dimensions are: 200 mm for the left rectangular section, 200 mm for the right rectangular section, and 680 mm for the total length. The height is 165,5 mm. The central circular section has a diameter of 9 mm. The side view shows a thickness of 11 mm.

Longitud	680 mm
Ancho	20 mm
Altura	160 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos	
Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	160 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado