


# Ficha Técnica

Juego de conectores de puntos de contacto, altura del canal 40 mm

Referencia: 7218029



Juego de conectores de puntos de contacto compuesto por conector para base de canal y soporte de tapa. Con junta integrada para la conexión sin herramientas del canal de instalación y los accesorios PYROLINE® Rapid PLM. Permite una conexión continua de los conductores de protección.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

## Datos maestros

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Referencia            | 7218029              |
| Tipo                  | PLM SIC 0410 FS      |
| Denominación 1        | Conector de unión    |
| Denominación 2        | para PLM D 0410      |
| Fabricante            | OBO                  |
| Dimensión             | 118x94x38            |
| Color                 | zinc                 |
| Material              | Acero                |
| Superficie            | Galvanizado en banda |
| Norma superficies     | DIN EN 10346         |
| Unidad VK más pequeña | 1                    |
| Cantidad              | Pieza                |
| Peso                  | 22 kg                |
| Unidad de peso        | kg/100 ud.           |


# Ficha Técnica

Juego de conectores de puntos de contacto, altura del canal 40 mm

Referencia: 7218029



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 126 mm |
| Ancho    | 100 mm |
| Altura   | 37 mm  |
| Medida H | 37 mm  |
| Medida L | 126 mm |
| Medida W | 100 mm |

## Datos técnicos

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Apropiado para uso externo                         | no      |
| Clasificación EI - Canal de instalación            | 90      |
| Conforme a ROHS                                    | sí      |
| Revestimiento                                      | Sin     |
| Altura interior                                    | 27,5 mm |
| Anchura interior                                   | 91 mm   |
| Clase de protección contra incendios según 13501-2 | EI90    |