

Ficha Técnica

Reductor recto, de altura de canal 80 mm a 40 mm, blanco puro

Referencia: 7218100



Reductor con tejido ignífugo intumescente para la reducción simétrica en secciones de canal rectas de PLM D 0810 a PLM D 0410. Apto para montaje directo en la pared y en el techo, montaje por debajo de suelos de sistema y en sistemas portantes. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12!



St

Acero

P

recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	7218100
Tipo	PLM RP 0810 RW
Denominación 1	Reducción
Denominación 2	con mto de función
Fabricante	OBO
Dimensión	360x100x80
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	70,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,2733 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Reductor recto, de altura de canal 80 mm a 40 mm, blanco puro

Referencia: 7218100



Dimensiones



Medida h	40 mm
Medida H	80 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Conforme a ROHS	sí
Revestimiento	Acero