


# Ficha Técnica

## Cruce 35 FS

Referencia: 7027301



Cruce para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 35 mm. Unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 7027301                  |
| Tipo                               | RK 310 FS                |
| Denominación 1                     | Cruce                    |
| Denominación 2                     | para bandeja portacables |
| Fabricante                         | OBO                      |
| Dimensión                          | 35x100                   |
| Color                              | zinc                     |
| Material                           | Acero                    |
| Superficie                         | Galvanizado en banda     |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346             |
| Unidad VK más pequeña              | 1                        |
| Cantidad                           | Pieza                    |
| Peso                               | 64,2 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.               |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,439 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Cruce 35 FS

Referencia: 7027301



### Dimensiones



|                  |        |
|------------------|--------|
| Ancho            | 100 mm |
| Altura           | 35 mm  |
| Espesor de chapa | 0,8 mm |
| Medida B         | 100 mm |
| Medida R         | 50 mm  |

### Datos técnicos

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado |
| Mantenimiento de función                  | no                 |
| Espesor del material de la chapa          | 1 mm               |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                 |
| Conforme a ROHS                           | sí                 |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                 |
| Rango de temperatura máx.                 | 120 °C             |
| Rango de temperatura                      | -20 °C             |
| Tipo vano ancho                           | no                 |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado        |
| Número de tornillos recomendado           | 12 St.             |
| Espesor                                   | 1,25 mm            |