


Ficha Técnica

Ángulo exterior, sin unidad de nivelación

Referencia: 7403831



Ángulo exterior compuesto de una base de canal, dos tapas, perfiles laterales de altura regulable y escobilla protectora dispuesta hacia la pared (para realizar las salidas de los cables al realizar conexiones en el canal). El volumen de suministro incluye cuatro unidades de nivelación, una junta de soporte de tapa y un conector. Para regular la altura se requieren cuatro unidades de nivelación.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7403831
Tipo	OKB AE 25085 ON
Denominación 1	Ángulo exterior
Denominación 2	con escobilla
Fabricante	OBO
Dimensión	424x424x87
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	858 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	41,0954 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Ángulo exterior, sin unidad de nivelación

Referencia: 7403831



Dimensiones



Longitud	422 mm
Ancho	250 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Chapa de base	sí
Cuidados del suelo	seco
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	sí
Función	Ángulo exterior
Adecuado para juntas de dilatación	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Altura mínima de pavimento	93
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con tabique de separación	no
Con saliente	sí
Margen de nivelación mín.	0 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Fijación de tabique de separación	enchufar