# Ficha Técnica

## Molde de terrazo para conjuntos de tapa y marco con altura regulable, tamaño nominal 4
## Referencia: 7404380

Molde lijable para el montaje directo y sin fugas de conjuntos de tapa y marco con altura regulable, tamaño nominal 4, en acabados/suelos de terrazo. El encofrado flotante se coloca sobre las cajas bajo suelo con tapa de montaje de tamaño nominal 4, y se cierra el espacio libre entre caja bajo suelo y cuadros. La tapa protectora de chapa de aluminio se coloca antes de los trabajos de pavimentación en los cuadros de chasis y puede repasarse puliéndola con el pavimento/terrazo.

CE

| | |
|---|---|
| St | Acero |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 7404380 |
| Tipo | SK RK4 |
| Denominación 1 | Cuerpo para marcos |
| Denominación 2 | para suelos continuos |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 253x253x55 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 135,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,2323 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Molde de terrazo para conjuntos de tapa y marco con altura regulable, tamaño nominal 4
## Referencia: 7404380

### Dimensiones




| | |
|---|---|
| Longitud | 198 mm |
| Ancho | 198 mm |
| Altura | 55 mm |
| Medida a | 198 mm |
| Medida A | 253 mm |
| Medida h | 55 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Ejecución | Cuadrado |
| Altura del piso máx. | 200 mm |
| Altura del piso mín. | 130 mm |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | 4 |
| Conforme a ROHS | sí |