

Ficha Técnica

Canal sobre pavimento, 40 mm de altura

Referencia: 7404700



Base de canal sobre pavimento, de un solo conducto, para tapas ciegas o de montaje biseladas por un lado, con perfiles laterales de aluminio para apoyar y fijar la tapa del canal. Dispone de bridas de sujeción para un máximo de 2 paredes separadoras encajables y con conexión conductora y de troquel para una toma de tierra. La altura del canal es apropiada para el montaje de unidades Telitank.




St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7404700
Tipo	AIKU 15040
Denominación 1	Canal sobre pavimento
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x150x40
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2,4
Cantidad	Metro
Peso	234,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,1313 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones



Longitud	2.400 mm
Ancho	150 mm
Altura	40 mm
Espesor de chapa en la base	1 mm
Medida B	150 mm
Medida b	150 mm
Medida h	40 mm

Ficha Técnica

Canal sobre pavimento, 40 mm de altura

Referencia: 7404700



Datos técnicos

Número de paredes separadoras de quita y pon	2
Número de conductos	3 St.
Apropiado para	Tapa biselada en un lado
Con tabique de separación	no
Sección efectiva	45 cm ²
Sección elevación 3	1771 mm ²
Sección elevación a	1630 mm ²
Sección elevación b	1120 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Fijación de tabique de separación	enchufar