

# Ficha Técnica

Derivación en T, altura del canal 80 mm, blanco blanco

Referencia: 7218080



Derivación en T con tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12!



St

Acero

P

recubierto con pintura electrostática

## Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 7218080                    |
| Tipo                               | PLM TB 0810 RW             |
| Denominación 1                     | Derivación en T            |
| Denominación 2                     | con malla contra fuego     |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 500x300x80                 |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010      |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | Con revestimiento en polvo |
| Norma superficies                  |                            |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 165 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 7,0609 kg CO2e / 1 Unidad  |


# Ficha Técnica

Derivación en T, altura del canal 80 mm, blanco blanco

Referencia: 7218080



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Medida A | 300 mm |
| Medida B | 100 mm |
| Medida H | 80 mm  |
| Medida t | 500 mm |

## Datos técnicos

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Número de lados que se pueden tratar con llama | 4                    |
| Clasificación EI - Canal de instalación        | 90                   |
| Con perforación                                | sí                   |
| Sección efectiva                               | 5180 mm <sup>2</sup> |
| Conforme a ROHS                                | sí                   |
| Posibilidad de tabiques de separación          | sí                   |
| Revestimiento                                  | Acero                |