

Ficha Técnica

Codo vertical descendente, altura del canal 80 mm, blanco puro

Referencia: 7218108



Codo vertical de 45° con diseño descendente y tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12!



St

Acero

P

recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	7218108
Tipo	PLM BF 0810 RW
Denominación 1	Curva 45°, descendente
Denominación 2	con mto de función
Fabricante	OBO
Dimensión	455x100x197
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	129 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,3897 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Codo vertical descendente, altura del canal 80 mm, blanco puro

Referencia: 7218108



Dimensiones



Medida A	165 mm
Medida B	100 mm
Medida H	80 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	sí
Sección efectiva	5180 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	45 °