


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con escobilla protectora, RКСN, acero inoxidable
Referencia: 7406603



Conjunto de tapa y marco nivelable de tamaño nominal 9 con escobilla protectora. Montaje en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco en interiores.
Se pueden montar hasta 10 mecanismos del tipo FLF.
Se pueden montar hasta 11 mecanismos del tipo FLF.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	7406603
Tipo	RКС BN V9 25
Denominación 1	Conjunto tapa y marco cuadrado
Denominación 2	con escobilla
Fabricante	OBO
Dimensión	243x243mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	438 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	21,5276 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con escobilla protectora, RКСN, acero inoxidable

Referencia: 7406603



Dimensiones



Longitud	243 mm
Ancho	243 mm
Altura	110 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	12
Número de cajas portamecanismos	3
Número de salidas de cable	1
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Perfil de escobillas
Cuidados del suelo	seco
Desacoplable	no
Altura del piso máx.	155 mm
Altura del piso mín.	110 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Longitud, dimensiones de montaje	242,8 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Margen de nivelación máx.	155 mm
Margen de nivelación mín.	110 mm
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP10
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con escobilla protectora, RКСN, acero inoxidable

Referencia: 7406603



Datos técnicos

Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	25 mm