Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFN, acero inoxidable
Referencia: 7408960

Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable para tubos de tamaño nominal 4 para montar dispositivos de instalación en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o en húmedo en interiores. Clase de protección: IP X5.
Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 dispositivos de instalación individual con anillo/soporte de soporte o 6 dispositivos Modul 45® Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. El tubo no viene incluido.

IP 55

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7408960
Tipo	RKFN3 4 VS 20
Denominación 1	Caja cuadrada
Denominación 2	tapa para cuerpo de tubo
Fabricante	OBO
Dimensión	199x199x100
Material	Acero inoxidable
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	260 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,8564 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFN, acero inoxidable
Referencia: 7408960

Dimensiones





Longitud	199 mm
Ancho	199 mm
Altura	105 mm
Medida h	105 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	6
Número de salidas de cable	1
Número de soportes universales	2 x UT3
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Tubo
Sección de suelo/abertura de montaje	201x201
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	no
Altura del piso máx.	150 mm
Altura del piso mín.	105 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Longitud, dimensiones de montaje	201 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	4
Margen de nivelación máx.	150 mm
Margen de nivelación mín.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP55
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT3
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFN, acero inoxidable
Referencia: 7408960

Datos técnicos

Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm