

Ficha Técnica

Marco de altura regulable para cargas pesadas, ciego, RKRSL, tamaño nominal R9, acero inoxidable
Referencia: 7409112



Tapa y marco redondos para cargas pesadas, versión ciega, de tamaño R9, para practicar una abertura de revisión en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 3 compartimentos. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. Para la instalación de 3 soportes universales UT3 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 tomas Modul 45.

Caja para cargas pesadas redonda nivelable como caja ciega para crear abertura para revisiones. Para la instalación en sistemas de canalización, suelos técnicos y suelos huecos en suelos que requieren limpieza en seco o con agua, en zonas interiores. Clase de carga 2 hasta 20 kN.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros


Referencia	7409112
Tipo	RKR2 9SL2 V2 20
Denominación 1	Tapa y marco carg. pesadas
Denominación 2	ciego, 20 kN
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø305mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	664 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	22,842 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Marco de altura regulable para cargas pesadas, ciego, RKRSL, tamaño nominal R9, acero inoxidable
Referencia: 7409112



Dimensiones



Medida h 105 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	0
Versión	redondo
Modelo de salida de cable	Sin salida de cable
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	no
Altura del piso máx.	155 mm
Altura del piso mín.	105 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R9
Margen de nivelación máx.	155 mm
Margen de nivelación mín.	105 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	sí
Clase de carga pesada	20 kN (OBO SL2)
Tipo de sistema de montaje	UT4
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm