Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFRNUZD3, acero inoxidable
Referencia: 7409444

Caja nivelable y desacoplada del suelo del tamaño nominal R4, para tubo, para el montaje de sistemas de instalación en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD250 o UZD350, cada una en combinación con una tapa de montaje DUG..R4 o en UZD250 o UZD350. El montaje se efectúa mediante ángulos de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo. Conjunto de tapa y marco de altura regulable con tubo, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45. El tubo no viene incluido.

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7409444
Tipo	RKFRN2UZD R4VS25
Denominación 1	Conjunto tapa y marco redondo
Denominación 2	para tubo
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø215mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	174 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,9645 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFRNUZD3, acero inoxidable
Referencia: 7409444

Dimensiones



Longitud	214 mm
Ancho	214 mm
Altura	94 mm
Medida h	94 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	6
Número de salidas de cable	1
Versión	redondo
Modelo de salida de cable	Tubo
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	sí
Altura del piso mín.	94 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R4
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT3
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	25 mm