

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GESRA7/10 con asidero

Referencia: 7405544



Unidad portamecanismos con asa para hasta 10 unidades individuales Modul 45 en 2 soportes universales UT3 y un UT4, instalación en sistemas de canalización y suelos de sistema en zonas interiores.

Salida de cable de poliamida RAL 9011

Revestimiento del suelo hueco en la tapa abatible de 5 mm. Al retirar la pieza de relleno de cartón duro, la entalladura para revestimiento de suelo se amplía a 10 mm.

Se pueden instalar hasta 7 mecanismos con placa central de 50.



AIG Colada de aluminio a presión

Datos maestros

Referencia	7405544
Tipo	GESRA7 10U
Denominación 1	Conjunto portamecanismos
Denominación 2	para montaje universal
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø294x71
Material	Aluminio fundido
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	206,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,588 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GESRA7/10 con asidero

Referencia: 7405544



Dimensiones



Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	10
Número de cajas portamecanismos	3
Versión	redondo
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Marco para revestimiento del suelo	sí
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Altura del piso mín.	78 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para caja bajo suelo	350
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R7
Modelo del marco	marco protector de moqueta ,
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Rango de sujeción D máx.	37 mm

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GESRA7/10 con asidero

Referencia: 7405544



Datos técnicos

Rango de sujeción D mín.	15 mm
Tipo de sistema de montaje	UT3 / UT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 10.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm
Espesor máx. del revestimiento del suelo	10 mm