Ficha Técnica

Salida bajo suelo para montaje en falso suelo, espesor de placa DB de hasta 38 mm
Referencia: 7408578

Para el montaje de un mecanismo o de una Telitank en suelos técnicos con espesor de placa de hasta 38 mm.

CE

Zn Fundición a presión con zinc

Datos maestros

Referencia	7408578
Tipo	US80 DB 20
Denominación 1	Salida de canal bajo suelo
Denominación 2	p. grosor placa DB hasta 38mm
Fabricante	OBO
Material	Cinc colado a presión
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	41,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,1105 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Salida bajo suelo para montaje en falso suelo, espesor de placa DB de hasta 38 mm
Referencia: 7408578

Dimensiones





Medida h	53 mm

Datos técnicos

Posibilidad de ampliación	para unidad de montaje
Modelo de tapa	redondo
Posibilidad de instalar una junta	no
para la conexión de tubos	no
Conforme a ROHS	exento