

# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKR, latón  
Referencia: 7409084



Tapa ciega y marco con altura regulable de tamaño R4 para practicar una abertura de revisión en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.  
Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



CuZn 37 Latón

| Datos maestros                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                         | 7409084                       |
| Tipo                               | RKRN2 R4 MS25                 |
| Denominación 1                     | Conjunto tapa y marco redondo |
| Denominación 2                     | ciego                         |
| Fabricante                         | OBO                           |
| Dimensión                          | Ø215mm                        |
| Material                           | Latón                         |
| Unidad VK más pequeña              | 1                             |
| Cantidad                           | Pieza                         |
| Peso                               | 410 kg                        |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                    |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 8,5802 kg CO2e / 1 Unidad     |


# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKR, latón

Referencia: 7409084



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 214 mm |
| Ancho    | 214 mm |

## Datos técnicos

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Número de dispositivos instalables                   | 0                   |
| Número de cajas portamecanismos                      | 2                   |
| Número de salidas de cable                           | 0                   |
| Versión                                              | redondo             |
| Modelo de salida de cable                            | Sin salida de cable |
| Cuidados del suelo                                   | húmedo              |
| Desacoplable                                         | no                  |
| Altura del piso máx.                                 | 155 mm              |
| Altura del piso mín.                                 | 105 mm              |
| Apropiado para instalación de suelo técnico          | sí                  |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico      | sí                  |
| Apropiado para caja bajo suelo                       | 250/350             |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos           | no                  |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos         | R4                  |
| Margen de nivelación máx.                            | 155 mm              |
| Margen de nivelación mín.                            | 105 mm              |
| Conforme a ROHS                                      | exento              |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP00                |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP44                |
| Grado de protección código IK                        | IK10                |
| Modelo para carga pesada                             | no                  |
| Tipo de sistema de montaje                           | UT3                 |
| Carga vertical, superficie grande                    | hasta 5.000 N       |
| Carga vertical, superficie pequeña                   | hasta 3.000 N       |
| Autorizaciones                                       | VDE                 |

# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKR, latón  
Referencia: 7409084



| Datos técnicos                      |       |
|-------------------------------------|-------|
| Espesor del revestimiento del suelo | 25 mm |