

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKRNAZD3, acero inoxidable
Referencia: 7409140



Caja "ciega" nivelable y desacoplada del suelo para crear una abertura para revisiones del tamaño nominal R4 en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD250 o UZD350, cada una en combinación con una tapa de montaje DUG..R4 o en UZD250 o UZD350. El montaje se efectúa mediante un ángulo de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7409140
Tipo	RKRNAZD R4VS25
Denominación 1	Conjunto tapa y marco redondo
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø215mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	194 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,8383 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKRNAZD3, acero inoxidable

Referencia: 7409140



Dimensiones



Longitud	214 mm
Ancho	214 mm
Altura	94 mm
Medida h	94 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	0
Número de salidas de cable	0
Versión	redondo
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	sí
Altura del piso mín.	94 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R4
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT3
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	25 mm