












576

DE Spannzange
Bedienungsanleitung

EN Spring chuck
Operating instructions

ES Tenaza para tensar
Instrucciones de uso

RU Зажимные клещи
Руководство по эксплуатации



**OBO Bettermann
Holding GmbH & Co. KG**

P. O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Technical Office
Tel.: +49 2373 89 - 13 00

technical-office@obo.de

www.obo-bettermann.com

Building Connections



DE

Spannzange 576 (Art.-Nr. 6498027)

Produktbeschreibung

Spannzange zur Befestigung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen. Verwendung in Verbindung mit Spannbandverschlüssen und Spannband mit einer Breite bis 16,5 mm und einer Dicke bis 1,5 mm. Mit Ratschenfunktion und Ablängvorrichtung.

-

Spannzange verwenden

⚠WORSICHT **Schnitt- und Quetschgefahr!** Scharfe Schneide und bewegliche Bauteile! Nicht an die Schneide fassen. Beim Betätigen der Zange nicht zwischen Haltegriff und Spannhebel oder Haltegriff und Schnitthebel fassen.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- </